

# Cryo Ex-Tract glodalo

Glodalo jedinstvenog dizajna

Asortiman Cryo obrađenih glodala, posebno dizajniranih za uklanjanje neravne, očvrsnute površine upuštenih slomljenih vijaka

- Cryo Ex-Tract glodala jedinstveno su dizajnirana kako bi riješila problem upuštenih odrezanih vijaka, klinova ili svornjaka s nepravilnom, očvrslom površinom
- Proizvedeno od volfram karbida tretiranog procesom Cryo Phase™. Omogućuje mu da obrađuje metale tvrdoće po Rockwellu 50 i više – može obraditi sve vijke do, i uključujući, 12.9
- Posebno dizajniran za standardne promjere vijaka kako bi se omogućila strojna obrada udubljenih odrezanih vijaka
- Jedinstvena geometrija, posebno dizajnirani zupci se nalaze samo na vrhu, sprečavajući oštećenje unutrašnjeg navoja

## PRIMJENE

Dio Cryo Ex-Tract sustava dizajniranog za upotrebu u kombinaciji s Cryobit LH 135 i Cryo izvlakačima za vijke. Koristi se u procesu uklanjanja puknutih vijaka, klinova i svornjaka.

Za uklanjanje i izravnavanje polomljene površine slomljenog klina/vijka. Proces očvršćavanja može uzrokovati da slomljena površina bude tvrđa od samog vijka i otežati bušenje središnje rupe vodilice. Cryo glodala pružaju rješenje za ovaj problem u sljedećim industrijama:

- Automobili i transport
- Nafta i plin
- Rudarstvo
- Inženjering
- Pomorstvo
- Opće održavanje

**made stronger  
lasts longer**

# Cryo Ex-Tract glodalo

Glodalo jedinstvenog dizajna

Tablica za odabir Cryo Ex-Tract sustava

Sadržaj kompleta br. 1	Preporučena veličina vijka	Sadržaj kompleta br. 2		Minimalna dubina rupe
		Cryobit LH 135	Cryo izvlačači	
Glodala				
Br. 1	M6-M8	1/8" (3,1mm)	Br. 1	9,5mm
Br. 2	M8-M10	3/16" (4,7mm)	Br. 2	13mm
Br. 3	M10-M12	15/64" (5,9mm)	Br. 3	13mm
Br. 4	M12-M14	5/16" (7,9mm)	Br. 4	13mm
Br. 5	M14-M16	3/8" (9,5mm)	Br. 5	16mm

\* 17.000-22.000 o/min

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Materijal (glava)	Sinterirani volfram karbid
Materijal (ručka)	Fleksibilni legirani čelik
Materijal (var)	Visoka točka taljenja na bazi bakra
Tvrdoća	<70 HRC
Za veličine vijaka	M6 - M16


## UPUTE

Cryo Ex-Tract glodala se mogu koristiti sa standardnim brusilicama s brzinama između 17.000 – 22.000 o/min.

## KOMPLEMENTARNI ASORTIMANI

- Cryobit LH 135 asortiman
- Cryo izvlačači za vijke



 Eco Chem d.o.o.  
Kornatska 1  
HR-10000 Zagreb  
Tel.: 01/4647-176; 4622-213  
Fax.: 01/4622-212; 4622-214  
E-mail: [info@eco-chem.hr](mailto:info@eco-chem.hr)  
Web stranica: [www.ncheurope.com](http://www.ncheurope.com)