


# Triamic Flexi disk

Asortiman diskova kombinira Flexi Edge dizajn s Triamic tkaninom

Postiže vrhunski učinak na zakrivljenim i reljefnim površinama



- Fleksibilan dizajn rubova za zakrivljene i reljefne površine omogućuje brušenje i završnu obradu kutova od 90 °
- Triamic tkanina uklanja više materijala uz očuvanje glatke završne obrade
- Funkcija samooštrenja i lamelna konstrukcija osiguravaju dosljednost tijekom cijelog vijeka upotrebe diska
- Dizajn bez začepjenja omogućuje niz primjena diska na nizu materijala
- Dostupno u standardnoj veličini od 115 mm i mini veličini od 50 mm – mini disk ima zaseban držač za brzu promjenu s drškom od 6 mm za jednostavnu promjenu diska

## PRIMJENE

Idealno za brušenje i završnu obradu zakrivljenih i reljefnih površina:

- Ugljični čelik
- Nehrđajući čelik
- Aluminij
- Aluminijske legure
- Tvrdna plastika i kompoziti
- Stvrdnuti fileri
- Epoksidne smjese
- za krpanje



# Triamic Flexi disk

Asortiman diskova kombinira Flexi Edge dizajn s Triamic tkaninom

## RASPON VELIČINA

Dimenzije	Veličina zrna	Maksimalna radna brzina
-----------	---------------	-------------------------

**Mini (upotrebljava se u kombinaciji s brzoizmjenjivim držačem, vrat od 6 mm):**

VP: 50 mm	Granulacija 40	30 000 o/min (70m/s)
-----------	----------------	----------------------

VP: 50 mm	Granulacija 60	30 000 o/min (70m/s)
-----------	----------------	----------------------

**Standardni:**

VP: 115 mm	Granulacija 40	13 300 o/min (80m/s)
------------	----------------	----------------------

VP: 115 mm	Granulacija 60	13 300 o/min (80m/s)
------------	----------------	----------------------

VP: 115 mm	Granulacija 80	13 300 o/min (80m/s)
------------	----------------	----------------------



## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tip	Abrazivna prevlaka
Abraziv	Keramika druge generacije
Tkanina	Pamuk težine Y
Podloga (115 mm)	Podloga od poliestera
Podloga (mini)	Inženjerska plastika otporna na udarce

**NAPOMENA:** S obzirom na to da se fleksibilni rub širi tijekom upotrebe diskove od 115 mm potrebno je kombinirati s kutnom brusilicom od 125 mm